

FREE STYLE

NEW

THERMAL IMAGING CAMERA "Thermo FLEX F50"

F50用グリップ型 アタッチメント 新発売!!

三脚・自撮り棒 機能付き カメラグリップ!

カメラヘッド脱着型 サーモグラフィF50用に
グリップ型アタッチメントが オプションに追加されました!
使い方は さらに 自由自在に!



【グリップ型アタッチメント】
F50トライポッドカメラグリップ

※サーモカメラは別途ご購入願います。

STYLE ① グリップ

手になじむグリップ!




片手で持ちやすく
点検時の持ち回りが
らくらく。

STYLE ② 三脚

そのまま開くと
テーブル三脚に!




気軽に設置ができ、変化する温度
のデータ取りが容易に行える。



カメラ本体で
自動作成した
トレンドグラフは、
CSVファイルで
保存可能。
(領域の平均、最高温
度や指定点を合計
3つまで選択可能)

CSVに直接保存できる為、変換の必要がなくパソコンいらず!




Excelに!

No.	測定日時	測定場所	AREA	MAX	AREA AVE
1	2022/7/18	02:31.8	31	30.4	
2	2022/7/18	02:31.8	31	30.4	
3	2022/7/18	02:31.8	31	30.4	
4	2022/7/18	02:31.8	31	30.4	
5	2022/7/18	02:31.8	31	30.4	
6	2022/7/18	02:31.8	31	30.4	
7	2022/7/18	02:31.8	31	30.4	
8	2022/7/18	02:31.8	31	30.4	
9	2022/7/18	02:31.8	31	30.4	
10	2022/7/18	02:31.8	31	30.4	
11	2022/7/18	02:31.8	31	30.4	
12	2022/7/18	02:31.8	31	30.4	
13	2022/7/18	02:31.8	31	30.4	
14	2022/7/18	02:31.8	31	30.4	
15	2022/7/18	02:31.8	31	30.4	

STYLE ③ 自撮り棒

自撮り棒スタイルは、
高所や、狭い隙間に!



40cm伸びるので、手持ちでは確認
できない高所や下方、隙間などの
計測に最適!

例えば、5mロングケーブル(オプション)
利用で 身長170cmの方なら、手を
伸ばして使えば、230cmの高さから
見下ろして計測可能!

日本アビオニクス株式会社

日本アビオニクス(株)は赤外線サーモグラフィカメラの国内トップブランドです

FREE STYLE

THERMAL IMAGING CAMERA "Thermo FLEX F50"

見えなかったリスクを
可視化するセパレートスタイル



組み合わせ次第で、
使い方は無限大。



Thermo FLEX F50B-ONLの基本性能



測定視野角	70°×70°
記録画素数	240×240画素
測定温度範囲	-20~350℃
温度分解能	0.05℃
温度精度	±2℃or±2%
動画保存	7.5Hz(PC接続時)

セパレーション スタイル


カメラとコントローラ
を分離できる新発想
のサーモカメラ。



ジョイント部は2カ所
あり、どちらも装着
可能。

ローテーション スタイル

カメラをチルトできる
ローテーションスタイル。

 日本アビオニクス株式会社

URL: <https://www.avio.co.jp/>

E-mail: product-irc@ml.avio.co.jp

センシングソリューション事業部

営業部 TEL 045-287-0303 FAX 045-287-0307
〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4475島村ビル

中部支店 TEL 052-951-2926 FAX 052-971-1327
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-6たけ丸の内ビル

西日本支店 TEL 06-6304-7361 FAX 06-6304-7363
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16新大阪CSPLビル

福岡営業所 TEL 092-686-1960 FAX 092-686-1961
〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町2-24

〒760-0006 山口県萩市HAKATA606



安全に関するご注意

ご使用の際は、製品に添付されている取扱説明書の「警告・注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。高温、多湿、水、ほこり、腐食性ガスの多い場所に設置しないでください。

お問い合わせ、ご用命は下記まで